

V0630

Material
Low density polyethylene, black.

Technical Notes
insert ribs provide secure fitting.

Important Notes
Sold subject to minimum pack quantity.

Order No.	External cap dia.	Tube wall thickness	h
V0630.AC0301	10	1,0-2,0	11.0
V0630.AC0303	12	1,0-2,0	11.0
V0630.AC0305	13	1,0-2,0	11.0
V0630.AC0307	14	1,0-2,0	11.5
V0630.AC0309	15	1,0-2,0	13.0
V0630.AC0311	16	1,0-2,0	11.0
V0630.AC0313	18	1,0-2,0	11.4
V0630.AC0314	19	1,0-2,0	11.4
V0630.AC0315	20	1,0-2,0	11.4
V0630.AC0316	21	1,0-2,0	11.5
V0630.AC0317	22	1,0-2,0	11.5
V0630.AC0318	23	1,0-2,5	11.5
V0630.AC0320	25	1,0-3,0	11.5
V0630.AC0322	27	1,0-3,0	11.5
V0630.AC0323	28	1,0-2,0	11.5
V0630.AC0325	30	1,0-2,0	11.6
V0630.AC0327	32	1,0-2,0	11.5
V0630.AC0328	34	1,0-3,0	11.5
V0630.AC0331	35	1,0-2,0	11.5
V0630.AC0333	36	1,0-2,0	11.5
V0630.AC0336	38	1,0-3,5	11.5
V0630.AC0338	40	1,0-3,0	11.5
V0630.AC0339	42	1,0-2,0	11.5
V0630.AC0340	42	2,0-4,0	11.5
V0630.AC0342	45	1,0-3,5	11.0
V0630.AC0344	48	1,2-3,6	11.5
V0630.AC0345	50	1,0-2,0	11.5
V0630.AC0346	52	1,5-3,5	14.5
V0630.AC0348	55	1,0-3,0	11.5
V0630.AC0350	60	1,5-3,0	18.5
V0630.AC0351	60	3,0-4,0	21.0
V0630.AC0352	65	1,5-3,5	21.0
V0630.AC0353	70	2,0-4,5	21.0
V0630.AC0355	76	1,6-4,0	21.5

Inserts

ribbed - round

Order No.	External cap dia.	Tube wall thickness	h
V0630.AC0358	80	1,5-3,0	21.0
V0630.AC0359	90	2,5-5,0	19.9
V0630.AC0360	95	1,5-4,0	21.0
V0630.AC0361	102	2,0-4,0	20.2
V0630.AC0362	100	2,0-4,5	28.5
V0630.AC0363	105	2,0-4,5	29.0
V0630.AC0364	110	2,0-4,5	28.5
V0630.AC0365	120	2,0-4,0	28.5